



47470002

**Steckdose SCHUKO m. Klappdeckel u. erhöhtem Berührungsschutz Arsys
weiß,glänzend**

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
-----------------------	-------------

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
-------------------------------	------

Stoßfestigkeit IK	IK02
-------------------	------

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen	32 mm
-----------------------------	-------

Einbautiefe	32 mm
-------------	-------

Werkstoff

Farbe	Weiß
-------	------

RAL Nummer	1013
------------	------

Glanzgrad	Glänzend
-----------	----------

Werkstoff	Duroplast
-----------	-----------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	Steckanschluss
-----------------------	----------------

Montageart	Schraubbefestigung, Krallenbefestigung
------------	--

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
---------------------------------	--------

Verdreher Zentraleinsatz	Ja
--------------------------	----

Mit Klappdeckel	Ja
-----------------	----

Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
------------------------------	------

Mit Signallampe	Nein
-----------------	------

Mit Schloss	Nein
Zubehör	
Mit Beschriftungsfeld	Nein
Kapazität	
Anzahl Module	1
Texte	
Aufdruck	Mit Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz