



47501924

**Steckdose SCHUKO, Aufdruck BSV, Beschriftungsfeld, S.1/B.3/B.7 matt orange**

**Technische Merkmale**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 16 A

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK05

Schutzart IP IP20

**Abmessungen**

Einbautiefe Unterputz-Dosen 31 mm

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Tiefe 41,60 mm

**Werkstoff**

Farbe Orange

RAL Nummer 2003

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Konnektivität.**

Anschluss-/Steckertyp Steckanschluss

Montageart Schraubbefestigung, Krallenbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein
<b>Zubehör</b>	
Mit Beschriftungsfeld	Ja
<b>Kapazität</b>	
Anzahl Module	1
<b>Texte</b>	
Aufdruck	Mit Aufdruck "BSV"
Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
<b>Abdeckung, Tür</b>	
Deckelausführung	Ohne Deckel
Zugehörige Serien	Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1