



47501924

## Steckdose SCHUKO, Aufdruck BSV, Beschriftungsfeld, S.1/B.3/B.7 matt orange

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

#### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

#### Spannung

Nennspannung 250 V

#### Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

#### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK05

Schutzart IP IP20

#### Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen 31 mm

#### Werkstoff

Farbe Orange

RAL Nummer 2003

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

#### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

#### Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Steckanschluss

Montageart Schraubbefestigung, Krallenbefestigung

#### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

**Zubehör**

---

Mit Beschriftungsfeld	Ja
-----------------------	----

**Kapazität**

---

Anzahl Module	1
---------------	---

**Texte**

---

Aufdruck	Mit Aufdruck "BSV"
----------	--------------------

---

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

---

Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
--------	--------------------------------

---

Zugehörige Serien	Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1
-------------------	------------------------------------