



47527204

Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, BSF u. erh.BS K.5 Edelstahl Rostfrei

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
-----------------------	-------------

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
-------------------------------	----

Stoßfestigkeit IK	IK07
-------------------	------

Schutzart IP	IP44
--------------	------

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen	31 mm
-----------------------------	-------

Einbautiefe	32 mm
-------------	-------

Höhe	71 mm
------	-------

Breite	71 mm
--------	-------

Werkstoff

Farbe	Edelstahl
-------	-----------

RAL Nummer	9022
------------	------

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Werkstoff	Metall, Edelstahl
-----------	-------------------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	Steckanschluss
-----------------------	----------------

Montageart	Schraubbefestigung, Krallenbefestigung
------------	--

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
---------------------------------	--------

Verdreher Zentraleinsatz	Nein
--------------------------	------

Mit Klappdeckel	Ja
-----------------	----

Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
------------------------------	------

Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein
Zubehör	
Mit Beschriftungsfeld	Ja
Kapazität	
Anzahl Module	1
Texte	
Aufdruck	Mit Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
Zugehörige Serien	Berker K.5