



47527206

Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, BSF u. erh.BS K.1 anthrazit, matt

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Spannung

Nennspannung 250 V

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja

Stoßfestigkeit IK IK05

Schutzart IP IP44

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen 35 mm

Einbautiefe 32 mm

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Werkstoff

Farbe Anthrazit

RAL Nummer 7021

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Steckanschluss

Montageart Schraubbefestigung, Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

| | |
|-----------------------|---------------|
| Mit Signallampe | Nein |
| Mit Schloss | Nein |
| Zubehör | |
| Mit Beschriftungsfeld | Ja |
| Kapazität | |
| Anzahl Module | 1 |
| Texte | |
| Aufdruck | Ohne Aufdruck |
| Abdeckung | Zentralplatte |
| Zugehörige Serien | Berker K.1 |