



47582004

Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld Arsys IP44 Edelstahl

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
-----------------------	-------------

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP20

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen	32 mm
Einbautiefe	32 mm

Werkstoff

Farbe	Edelstahl
RAL Nummer	9022
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall, Edelstahl

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	Steckanschluss
Montageart	Schraubbefestigung, Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

Zubehör	
Mit Beschriftungsfeld	Ja
Kapazität	
Anzahl Module	1
Texte	
Aufdruck	Mit Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz