



47583004

## Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel Arsys u. erh.BS IP44 Edelstahl Rostfrei

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

#### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Spannung

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

#### Anschluss

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Steckklemme |
|-----------------------|-------------|

#### Sicherheit

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Ja   |
| Stoßfestigkeit IK             | IK07 |
| Schutzart IP                  | IP20 |

#### Abmessungen

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 32 mm |
| Einbautiefe                 | 32 mm |

#### Werkstoff

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Farbe      | Edelstahl         |
| RAL Nummer | 9022              |
| Glanzgrad  | Matt              |
| Werkstoff  | Metall, Edelstahl |

#### Installation, Montage

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

#### Konnektivität.

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Steckanschluss                         |
| Montageart            | Schraubbefestigung, Krallenbefestigung |

#### Ausstattung

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | SCHUKO |
| Verdreher Zentraleinsatz        | Nein   |
| Mit Klappdeckel                 | Ja     |
| Mit Schutzleiterkontakt rund    | Nein   |
| Mit Signallampe                 | Nein   |
| Mit Schloss                     | Nein   |

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| <b>Zubehör</b>        |                           |
| Mit Beschriftungsfeld | Nein                      |
| <b>Kapazität</b>      |                           |
| Anzahl Module         | 1                         |
| <b>Texte</b>          |                           |
| Aufdruck              | Mit Aufdruck              |
| Abdeckung             | Zentralplatte             |
| Schutz                | Erhöhter Berührungsschutz |