



47591909

Doppelsteckdose SCHUKO, Abdeckpl., erh.BS, S.1, polarweiß matt

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Spannung

Nennspannung 250 V

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja

Stoßfestigkeit IK IK02

Schutzart IP IP20

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen 31 mm

Höhe 120 mm

Breite 80 mm

Tiefe 50 mm

Werkstoff

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung, Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld

Nein

Kapazität

Anzahl Module

2

Texte

Aufdruck

Ohne Aufdruck

Abdeckung

Vollplatte

Schutz

Erhöhter Berührungsschutz

Zugehörige Serien

Berker S.1