



47597003

**Doppelsteckdose SCHUKO, Abdeckpl., erh.BS, Berker K.5, alu matt, lackiert**

**Technische Merkmale**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 16 A

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja

Stoßfestigkeit IK IK02

Schutzart IP IP20

**Abmessungen**

Einbautiefe Unterputz-Dosen 31 mm

Höhe 120 mm

Breite 80 mm

Tiefe 50 mm

**Werkstoff**

Farbe Aluminium

RAL Nummer 9006

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Konnektivität.**

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung, Krallenbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld

Nein

**Kapazität**

Anzahl Module

2

**Texte**

Aufdruck

Ohne Aufdruck

Abdeckung

Vollplatte

Schutz

Erhöhter Berührungsschutz, Schutz vor Verschmutzungen bei Maler- und Renovierungsarbeiten durch in der Abdeckplatte integrierte Erdungsbügel.

Zugehörige Serien

Berker K.1, Berker K.5