



47597004

Doppelsteckdose SCHUKO, Abdeckpl., erh.BS, Berker K.5, edelstahl matt, lackiert

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Spannung

Nennspannung 250 V

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja

Stoßfestigkeit IK IK02

Schutzart IP IP20

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen 31 mm

Höhe 120 mm

Breite 80 mm

Tiefe 50 mm

Werkstoff

Farbe Edelstahl

Glanzgrad Matt

Werkstoff Edelstahl, Thermoplast

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung, Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------

Abdeckung	Vollplatte
-----------	------------

Schutz	Erhöhter Berührungsschutz, Schutz vor Verschmutzungen bei Maler- und Renovierungsarbeiten durch in der Abdeckplatte integrierte Erdungsbügel.
--------	---

Zugehörige Serien	Berker K.1
-------------------	------------