



47637004

Steckdose SCHUKO m. Steckklemme, Klappd., Schloss, K.5, edelst., lackiert

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
-----------------------	-------------

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK05
Schutzart IP	IP20

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen	31 mm
-----------------------------	-------

Werkstoff

Farbe	Edelstahl
RAL Nummer	9022
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Edelstahl, Thermoplast

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Konnektivität

Anschluss-/Steckertyp	Steckanschluss
Montageart	Schraubbefestigung, Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Ja

Zubehör	
Mit Beschriftungsfeld	Nein
Kapazität	
Anzahl Module	1
Texte	
Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Zugehörige Serien	Berker K.5