



47637009

SCHUKO Steckdose m. Steckklemme, Klappd., Schloss, K.1, polarweiß glänzend

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
-----------------------	-------------

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
-------------------------------	------

Stoßfestigkeit IK	IK05
-------------------	------

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen	31 mm
-----------------------------	-------

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
-------	-----------

RAL Nummer	9010
------------	------

Glanzgrad	Glänzend
-----------	----------

Werkstoff	Thermoplast
-----------	-------------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Konnektivität

Anschluss-/Steckertyp	Steckanschluss
-----------------------	----------------

Montageart	Schraubbefestigung, Krallenbefestigung
------------	--

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
---------------------------------	--------

Verdreher Zentraleinsatz	Nein
--------------------------	------

Mit Klappdeckel	Ja
-----------------	----

Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
------------------------------	------

Mit Signallampe	Nein
-----------------	------

Mit Schloss	Ja
-------------	----

Zubehör	
Mit Beschriftungsfeld	Nein
Kapazität	
Anzahl Module	1
Texte	
Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Zugehörige Serien	Berker K.1