



47661909

3fach-Steckdose SCHUKO mit Abdeckplatte S.1 polarweiß, matt

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Spannung

Nennspannung 250 V

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

Leiterquerschnitt 1,0 - 2,5 mm²

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK05

Schutzart IP IP20

Abmessungen

Höhe 80,50 mm

Breite 151,50 mm

Werkstoff

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Steckanschluss

Montageart Schraubbefestigung, Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss

Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld

Nein

Kapazität

Anzahl Module

3

Texte

Aufdruck

Ohne Aufdruck

Abdeckung

Vollplatte

Verdrahtung

Durchverdrahtung möglich

Schutz

Ohne erhöhten Berührungsschutz

Abdeckung, Tür

Deckelausführung

Ohne Deckel

Zugehörige Serien

Berker S.1