



47661909

### 3fach-Steckdose SCHUKO mit Abdeckplatte S.1 polarweiß, matt

#### Technische Merkmale

##### Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

##### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

##### Spannung

Nennspannung 250 V

##### Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

Leiterquerschnitt 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

##### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK05

Schutzart IP IP20

##### Abmessungen

Höhe 80,50 mm

Breite 151,50 mm

##### Werkstoff

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

##### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

##### Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Steckanschluss

Montageart Schraubbefestigung, Krallenbefestigung

##### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss

Nein

---

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld

Nein

---

**Kapazität**

Anzahl Module

3

---

**Texte**

Aufdruck

Ohne Aufdruck

Abdeckung

Vollplatte

Verdrahtung

Durchverdrahtung möglich

Schutz

Ohne erhöhten Berührungsschutz

---

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung

Ohne Deckel

Zugehörige Serien

Berker S.1