



47693502

## Steckdose SCHUKO mit Klappd. Beschriftungsfeld, ungl.Schließung AP W.1 polarweiß

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

#### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

#### Spannung

Nennspannung 250 V

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -15 - 30 °C

#### Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

Leiterquerschnitt 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK05

Schutzart IP IP55

#### Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0

Höhe 76 mm

Breite 76 mm

Tiefe 65 mm

#### Werkstoff

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

#### Installation, Montage

Montage auf Aufputz

#### Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Steckanschluss

Montageart Schraubbefestigung

#### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Ja
<b>Zubehör</b>	
Mit Beschriftungsfeld	Ja
<b>Kapazität</b>	
Anzahl Module	1
<b>Texte</b>	
Aufdruck	Ohne Aufdruck
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
<b>Abdeckung, Tür</b>	
Deckelausführung	Selbstschließendes Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden