



47703522



Steckdose SCHUKO® 2fach senkrecht mit Klappdeckel AP, W.1, polarweiß matt

Steckdose SCHUKO® 2-fach senkrecht mit Klappdeckel AP, IP55. Für senkrechte Montage, Einsätze durchverdrahtet, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620, Bauart DIN 49440. Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

- mit Steckklemmen
- ohne erhöhten Berührungsschutz
- Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei, Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK.

Technische Merkmale

Montageart	Aufputz / Aufbau
Schutzart	IP55
Farbe	polarweiß matt
Haupt-Designlinie	Berker W.1
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A
Leiterquerschnitt	1...2.5 mm ²
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1:2021-02
Bauart	nach DIN 49440
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Werkstoff	Thermoplast
Betriebstemperatur	-40...30 °C
Klappdeckel	mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar
Nennstrom	16 A
Aufdruck	ohne Aufdruck