



47733515

## Steckdose SCHUKO 3fach waagrecht mit Klappdeckel AP, W.1, grau

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

#### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

#### Spannung

Nennspannung 250 V

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -15 - 30 °C

#### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK05

Schutzart IP IP55

#### Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0

#### Werkstoff

Farbe Grau

RAL Nummer 7011

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

#### Installation, Montage

Montage auf Aufputz

#### Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung, Krallenbefestigung

#### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

---

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld

Nein

---

**Kapazität**

Anzahl Module

3

---

**Texte**

Aufdruck

Ohne Aufdruck

Verdrahtung

Einsätze durchverdrahtet

Schutz

Ohne erhöhten Berührungsschutz