




47843535

Steckdose SCHUKO 2f waag. m. Klappdeckel mit erh. Berührungsschutz, W.1, grau

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

Anschluss

Leiterquerschnitt	1,0 - 2,5 mm ²
-------------------	---------------------------

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK05
Schutzart IP	IP55

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen	0
-----------------------------	---

Werkstoff

Farbe	Grau
RAL Nummer	7011
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Montageart	Schraubbefestigung, Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein

Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein
Zubehör	
Mit Beschriftungsfeld	Nein
Kapazität	
Anzahl Module	2
Texte	
Aufdruck	Ohne Aufdruck
Verdrahtung	Einsätze durchverdrahtet
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz