



47893522

## Steckdose SCHUKO 2f waag mit Klappd., Beschr.-feld, ungl. Schließung W.1 pw

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

#### Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

#### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
-------------------------------	------

Stoßfestigkeit IK	IK05
-------------------	------

Schutzart IP	IP55
--------------	------

#### Werkstoff

Farbe	Polarweiß
-------	-----------

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Werkstoff	Thermoplast
-----------	-------------

#### Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

#### Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

Montageart	Schraubbefestigung, Krallenbefestigung
------------	--

#### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
---------------------------------	--------

Verdreher Zentraleinsatz	Nein
--------------------------	------

Mit Klappdeckel	Ja
-----------------	----

Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
------------------------------	------

Mit Signallampe	Nein
-----------------	------

Mit Schloss	Nein
-------------	------

#### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Ja
-----------------------	----

#### Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

#### Texte

