



47893525

Steckdose SCHUKO 2f waag mit Klappd., Beschr.-feld, ungl. Schließung W.1 grau

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Spannung

Nennspannung 250 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -15 - 30 °C

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

Leiterquerschnitt 1,0 - 2,5 mm²

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK05

Schutzart IP IP55

Werkstoff

Farbe Grau

RAL Nummer 7011

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung, Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Ja

Zubehör	
Mit Beschriftungsfeld	Ja
Kapazität	
Anzahl Module	2
Texte	
Aufdruck	Ohne Aufdruck
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz