



48036089

Steckdose SCHUKO/USB A-A, Q.x/Q.9, polarweiß samt

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
Ausgangsstrom	2400 mA

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Leistung

Ausgangsleistung	12 W
Leistungsaufnahme standby	0,05 W

Spannung

Ausgangsspannung	4,75 - 5,25 V
Nennspannung	250 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 35 °C
--------------------	-----------

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
-----------------------	-------------

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Stoßfestigkeit IK	IK02
Schutzart IP	IP20

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen	40 mm
Einbautiefe	32 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	45 mm

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Samt
Werkstoff	Thermoplast

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	Steckanschluss
Montageart	Schraubbefestigung, Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Abdeckung	Zentralplatte
Steckverbinder/Buchsen	Mit 2 USB-Buchsen Typ A
Zugehörige Serien	Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7