



48046086

Steckdose SCHUKO/USB A-C Q.x, anthrazit samt, lackiert

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
Ausgangsstrom	3000 mA

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Leistung

Ausgangsleistung	15 W
Leistungsaufnahme standby	0,05 W

Spannung

Ausgangsspannung	4,75 - 5,25 V
Nennspannung	250 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 35 °C
--------------------	-----------

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
-----------------------	-------------

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Stoßfestigkeit IK	IK02
Schutzart IP	IP20

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm
Einbautiefe	32 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	45 mm

Werkstoff

Farbe	Anthrazit
RAL Nummer	7021
Glanzgrad	Matt, Samt
Werkstoff	Thermoplast

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	Steckanschluss
Montageart	Schraubbefestigung, Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Abdeckung	Zentralplatte
Steckverbinder/Buchsen	Mit USB-Buchsen Typ A + Typ C
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
Zugehörige Serien	Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7