



48046089

## Steckdose SCHUKO/USB A-C Q.x, polarweiß samt

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
Ausgangsstrom	3000 mA

#### Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

#### Leistung

Ausgangsleistung	15 W
Leistungsaufnahme standby	0,05 W

#### Spannung

Ausgangsspannung	4,75 - 5,25 V
Nennspannung	250 V

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 35 °C
--------------------	-----------

#### Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
-----------------------	-------------

#### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Stoßfestigkeit IK	IK02
Schutzart IP	IP20

#### Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm
Einbautiefe	32 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	45 mm

#### Werkstoff

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Samt
Werkstoff	Thermoplast

#### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Konnektivität.**

Anschluss-/Steckertyp	Steckanschluss
Montageart	Schraubbefestigung, Krallenbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Kapazität**

Anzahl Module	1
---------------	---

**Texte**

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Abdeckung	Zentralplatte
Steckverbinder/Buchsen	Mit USB-Buchsen Typ A + Typ C
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
Zugehörige Serien	Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7