



5031

## UP Wipptaster, 1-polig 10A/250V

### Technische Merkmale

#### Spannung

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

#### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Architektur

|           |   |
|-----------|---|
| Polanzahl | 1 |
|-----------|---|

#### Installation, Montage

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

#### Bedienelemente und Anzeigen

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Anzahl der Tasten    | 1             |
| Ausführung Taster    | Einzel­taster |
| Mit Rückmeldekontakt | Nein          |

#### Werkstoff

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Werkstoff   | Metall, Kunststoff |
| Transparent | Nein               |

#### Abmessungen

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tiefe                       | 41,60 mm |
| Einbautiefe                 | 30 mm    |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 35 mm    |

#### Sicherheit

|                   |      |
|-------------------|------|
| Schutzart IP      | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |

#### Texte

|                    |  |
|--------------------|--|
| Anschlussart       | Mit Steckklemme  |
| Aufdruck           | Ohne Aufdruck  |
| Beleuchtung        | Für Beleuchtung und Kontrollschaltung  |
| Montageart         | Mit Spreizkrallen  |
| Schaltart/Variante | Schließer  |
| Zugehörige Serien  | Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5,<br>Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1,<br>Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1 |
| Zugehörige Systeme | Berker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x   |