



503101

## Taster Schließer mit zwei Meldekontakten

### Technische Merkmale

#### Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

#### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

#### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
Ausführung Taster	Einzeltaster
Mit Rückmeldekontakt	Ja

#### Werkstoff

Werkstoff	Metall, Kunststoff
Transparent	Nein

#### Abmessungen

Tiefe	41,60 mm
Einbautiefe	31 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK07

#### Texte

Anschlussart	Mit Steckklemme
Aufdruck	Ohne Aufdruck
Beleuchtung	Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Montageart	Mit Spreizkrallen
Schaltart/Variante	Schließer, mit 2 separaten Meldekontakten
Zugehörige Serien	Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1
Zugehörige Systeme	Berker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x