

## Taster, Schließer für Hohlwandmontage, Modul-Einsätze

## **Technische Merkmale**

Spannung	
Nennspannung	250 V
Installation, Montage	
Montage auf	Unterputz
Bedienelemente und Anzeigen	
Anzahl der Tasten	1
Ausführung Taster	Einzeltaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein
Werkstoff	
Werkstoff	Metall, Kunststoff
Transparent	Nein
Abmessungen	
Tiefe	41,60 mm
Einbautiefe	19,50 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm
Sicherheit	
Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK07
Texte	
Anschlussart	Mit Steckklemme
Aufdruck	Ohne Aufdruck
Beleuchtung	Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Montageart	Geringe Einbautiefe, Für Schraubbefestigung, Ohne Spreizkrallen
Schaltart/Variante	Schließer
Zugehörige Serien	Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1

Berker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x

Zugehörige Systeme