



503203

Taster Öffner und Schließer mit getrennten Eingangsklemmen

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 A
-------------	------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
Ausführung Taster	Einzeltaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Werkstoff

Werkstoff	Metall, Kunststoff
Transparent	Nein

Abmessungen

Tiefe	41,60 mm
Einbautiefe	30,90 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK07

Texte

Anschlussart	Mit Steckklemme
Aufdruck	Ohne Aufdruck
Beleuchtung	Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Montageart	Mit Spreizkrallen
Schaltart/Variante	1x Schließer, 1x Öffner, getrennte Eingangsklemmen
Zugehörige Serien	Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1
Zugehörige Systeme	Berker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x