



5035

Serientaster 2 Schließer mit gemeinsamer Eingangsklemme

Technische Merkmale

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Architektur

Polanzahl	1
-----------	---

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	2
Ausführung Taster	Serientaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Werkstoff

Werkstoff	Metall, Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect
-----------------------	--------------

Abmessungen

Tiefe	41,60 mm
Einbautiefe	32,30 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK07

Texte

Anschlussart	Mit Steckklemme
Aufdruck	Ohne Aufdruck
Beleuchtung	Für Beleuchtung
Montageart	Mit Spreizkrallen
Schaltart/Variante	2x Schließer, gemeinsame Eingangsklemme

Zugehörige Serien	Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1
-------------------	--

Zugehörige Systeme	Berker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x
--------------------	--