



503501

## Serientaster Öffner und Schließer mit getrennten Eingangsklemmen

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 A
-------------	------

#### Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

#### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

#### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	2
Ausführung Taster	Serientaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

#### Werkstoff

Werkstoff	Metall, Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein

#### Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect
-----------------------	--------------

#### Abmessungen

Tiefe	41,60 mm
Einbautiefe	31,30 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK07

#### Texte

Anschlussart	Mit Steckklemme
Aufdruck	Ohne Aufdruck
Beleuchtung	Beleuchtbar durch Glüh-, Glüh- oder LED-Aggregat mit N-Klemme, Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Montageart	Mit Spreizkrallen
Schaltart/Variante	1x Schließer, 1x Öffner, getrennte Eingangsklemmen
Zugehörige Serien	Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1

