



503520

Jalousie-Wippentaster Modul-Einsätze

Technische Merkmale

Werkstoff

Werkstoff	Metall, Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt

Bedienelemente und Anzeigen

Jalousieschalter/-taster	Taster 1-polig
--------------------------	----------------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Texte

Schaltart/Variante	Mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Eintasten
Anschlussart	Mit Steckklemme
Montageart	Mit Spreizkrallen
Zugehörige Serien	Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1