




5036

Taster Wechsler

Technische Merkmale

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Architektur

Polanzahl	1
-----------	---

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
Ausführung Taster	Einzeltaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Werkstoff

Werkstoff	Metall, Kunststoff
Transparent	Nein

Abmessungen

Tiefe	42 mm
Einbautiefe	31 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	34 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK07

Texte

Anschlussart	Mit Steckklemme
Aufdruck	Ohne Aufdruck
Beleuchtung	Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Montageart	Mit Spreizkrallen
Schaltart/Variante	Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer
Zugehörige Serien	Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1
Zugehörige Systeme	Berker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x