



503808

## Serientaster 2 Wechsler mit getrennten Eingangsklemmen

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 A
-------------	------

#### Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

#### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

#### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	2
Ausführung Taster	Serientaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

#### Werkstoff

Werkstoff	Metall, Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein

#### Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

#### Abmessungen

Tiefe	41,60 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK07

#### Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Aufdruck	Ohne Aufdruck
Beleuchtung	Für Beleuchtung
Montageart	Mit Spreizkrallen
Schaltart/Variante	2x Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer mit getrennten Eingangsklemmen
Zugehörige Serien	Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1
Zugehörige Systeme	Berker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x