



504101

Wipptaster m. roter Linse, 4 Symbole beiliegend ISO-Panzer IP44 dunkelgrau/gelb

Technische Merkmale

Spannung

Nennspannung 250 V

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Ausführung Taster Einzeltaster

Mit Rückmeldekontakt Ja

Werkstoff

Farbe Grau

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Transparent Nein

Abmessungen

Tiefe 56 mm

Sicherheit

Schutzart IP IP44

Texte

Anschlussart Mit Steckklemme

Aufdruck Ohne Aufdruck

Beleuchtung Beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat, Mit Glimmaggregat für Wippschalter und Wipptaster Best.-Nr. 1615, Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Montageart Für Schraubbefestigung