



50763502

## Taster, Wechsler beleuchtet AP W.1 polarweiß

### Technische Merkmale

#### Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

#### Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

#### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
Ausführung Taster	Einzel-taster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

#### Werkstoff

Farbe	Polarweiß
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein

#### Abmessungen

Tiefe	61,50 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK05

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

#### Texte

Anschluss mit Kabelschuh	Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung, Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
Anschlussart	Mit N-Klemme, Mit Steckklemme
Aufdruck	Ohne Aufdruck
Beleuchtung	Mit blauer 230-V-LED-Einheit, Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Dichtung	Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich