



50763552

Taster, Wechsler mit Beschriftungsfeld beleuchtbar AP W.1 polarweiß

Technische Merkmale

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein

Abmessungen

Tiefe	41 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0

Sicherheit

Schutzart IP	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK05

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 35 °C
--------------------	-------------

Texte

Anschluss mit Kabelschuh	Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung, Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
Anschlussart	Mit N-Klemme, Mit Steckklemme
Aufdruck	Ohne Aufdruck
Beleuchtung	Mit blauer 230-V-LED-Einheit
Dichtung	Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich