




50763552



IP55



Taster, Wechsler mit Beschriftungsfeld beleuchtbar AP W.1 polarweiß

Taster, Wechsler AP mit Beschriftungsfeld - beleuchtet, IP55, mit blauem LED-Aggregat 230 V für Schalter/Taster, mit N-Klemme, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, Beschriftungsfeld ca. 50 x 16 mm, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 12 mm ausgelegt, Beschriftungsfelder mit Aufdruck Symbol für Licht, Klingel und Türöffner beiliegend, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

Technische Merkmale

Betriebstemperatur	-40...30 °C
Lager-/Transporttemperatur	-50...50 °C
Farbe	polarweiß
Farbe	polarweiß matt
Werkstoff	Thermoplast