



51018982

Stiegenhaustaster E10 komplett S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Schaltstrom 2 A

Spannung

Nennspannung 250 V

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 0

Ausführung Taster Einzeltaster

Mit Rückmeldekontakt Nein

Werkstoff

Farbe Weiß

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Transparent Nein

Abmessungen

Tiefe 47,50 mm

Einbautiefe 28,20 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Stoßfestigkeit IK IK02

Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Aufdruck Ohne Aufdruck

Beleuchtung Ohne Glimmlampe

Montageart Mit Spreizkrallen

Schaltart/Variante Schließer

Zugehörige Serien Berker S.1

Zugehörige Systeme Berker S.x/B.x