



51018989

Treppenhaustaster E10 komplett S.1 polarweiß, glänzend

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Schaltstrom	2 A
-------------	-----

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	0
Ausführung Taster	Einzeltaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein

Abmessungen

Tiefe	47,50 mm
Einbautiefe	28,20 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK02

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Aufdruck	Ohne Aufdruck
Beleuchtung	Ohne Glimmlampe
Montageart	Mit Spreizkrallen
Schaltart/Variante	Schließer
Zugehörige Serien	Berker S.1
Zugehörige Systeme	Berker S.x/B.x