



5112180

TVM-12/1 Aussenstation für Türlautsprecher 12/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA

Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe.
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.

- Edelstahl-Oberfläche quer gebürstet
- Ruftaster Zentra, rückseitig verschraubt
- Mikrotaster mit taktiler Rückmeldung
- Ruftaster 1-reihig angeordnet
- Gehäuse UP aus Edelstahl mit Mauerankern und ausstellbaren Auflageblechen
- Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel
- langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung
- Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY
- für senkrechte Montage
- flächenbündige Namensschilder
- Leitungseinführungen seitlich und rückseitig
- mit Fugendichtungsband
- Türlautsprecher ist nicht im Lieferumfang enthalten
- mit Sicherungsseil, Schlüssel Spezial ZY, AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel und Lichteinlage
- mit vormontierter ELA-100 Türlautsprecher Rasthalterung für eine werkzeuglose Schnellmontage

Technische Merkmale

Systemtechnologie	systemunabhängig
Abmessungen Frontplatte (B x H x T)	150 x 555 x 2 mm
Farbe	Edelstahl, Metall gebürstet matt
Materialstärke Edelstahl	2 mm
Putzausgleich	12 mm
Für Beschriftungsband	12 mm
Abmessungen Namensschild (B x H)	70 x 15 mm
Betriebsspannung LED	12 V AC
Anzahl der Klingeltasten	12
Technische Ausführung	12/1