



52047009

Netzteil mit Rahmen K.1 polarweiß, glänzend

Technische Merkmale

Spannung

Betriebsspannung 24 - 24 V

Eingangsspannung 100 - 240 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

Werkstoff

Farbe Polarweiß

Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Montageart Zentralstück für Steckbefestigung

Zugehörige Serien Berker K.1