



5302510

### TUP-2/1 Aussenstation für Türlautsprecher 2/1 UP Alu STABILA

Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe.  
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.

- Metall, Aluminium eloxiert
- Ruftaster Zentra, rückseitig verrastet
- Mikrotaster mit taktiler Rückmeldung
- Ruftaster 1-reihig angeordnet
- Gehäuse UP aus Edelstahl mit Mauerankern und ausstellbaren Auflageblechen
- Halterung für Türlautsprecher mit Durchstoßschutz
- Lautsprecheröffnungen mit Langlöchern gestanzt
- Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel
- langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung
- Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY
- für senkrechte Montage
- Leitungseinführungen seitlich und rückseitig
- mit Fugendichtungsband
- Türlautsprecher ist nicht im Lieferumfang enthalten
- mit Sicherungsseil, Schlüssel Spezial ZY, AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel und Lichteinlage
- mit vormontierter ELA-100 Türlautsprecher Rasthalterung für eine werkzeuglose Schnellmontage

### Technische Merkmale

Systemtechnologie	systemunabhängig
Abmessungen Frontplatte (B x H x T)	150 x 255 x 3 mm
Farbe	Alu, Aluminium eloxiert matt
Materialstärke Frontseite	3 mm
Materialstärke Gehäuse UP	0.8 mm
Putzausgleich	11 mm
Für Beschriftungsband	12 mm
Abmessungen Namensschild (B x H)	70 x 15 mm
Betriebsspannung LED	12 V AC
Anzahl der Klingeltasten	2
Technische Ausführung	2/1