



5304541BTC

TUP-4/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 4/2 UP weiß STABILA

Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe.

Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.

- kratzfeste Kameraabdeckung
- Metall, Aluminium lackiert
- Mikrotaster mit taktiler Rückmeldung
- Ruftaster Zentra, rückseitig verrastet
- Ruftaster 2-reihig angeordnet
- Gehäuse UP aus Edelstahl mit Mauerankern und ausstellbaren Auflageblechen
- Halterung für Kamera-Türlautsprecher mit Durchstoßschutz
- Lautsprecheröffnungen mit Langlöchern gestanzt
- Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel
- langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung
- Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY
- für senkrechte Montage
- Leitungseinführungen seitlich und rückseitig
- mit Fugendichtungsband
- Kamera-Türlautsprecher ist nicht im Lieferumfang enthalten
- mit Sicherungsseil, Schlüssel Spezial ZY, AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel und Lichteinlage

Technische Merkmale

Systemtechnologie	systemunabhängig
Abmessungen Frontplatte (B x H x T)	230 x 265 x 3 mm
Farbe	weiß, Aluminium lackiert glänzend
Materialstärke Frontseite	3 mm
Materialstärke Gehäuse UP	0.8 mm
Putzausgleich	11 mm
Für Beschriftungsband	12 mm
Abmessungen Namensschild (B x H)	70 x 15 mm
Betriebsspannung LED	12 V AC
Anzahl der Klingeltasten	4
Technische Ausführung	4/2