



5312512

## **TUP-12/3 Aussenstation für Türlautsprecher 12/3 UP Alu STABILA**

### **Technische Merkmale**

#### **Funktionen**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Türkommunikationsart | Audio |
|----------------------|-------|

#### **Installation, Montage**

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

#### **Werkstoff**

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Farbe               | Aluminium            |
| Werkstoff           | Aluminium            |
| Glanzgrad           | Matt                 |
| Werkstoff Ruftaster | Aluminium, Edelstahl |

#### **Abmessungen**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Einbautiefe Gehäuse | 55 mm |
| Dicke Putzausgleich | 11 mm |

#### **Spannung**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Betriebsspannung LED | 12 - 12 V |
|----------------------|-----------|

#### **Bedienelemente und Anzeigen**

|                  |    |
|------------------|----|
| Anzahl Ruftasten | 12 |
|------------------|----|

#### **Texte**

|              |                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Gehäuse      | Gehäuse UP aus Edelstahl mit Mauerankern und ausstellbaren Auflageblechen |
| Beschriftung | Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN<br>Namensschild-Schlüssel       |
| Beleuchtung  | Langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung               |
| Schutz       | Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY                                |
| Montageart   | Für senkrechte Montage                                                    |
| Dichtung     | Mit Fugendichtungsband                                                    |