



53420211

Steckdose British Standard 13A mit erh. Berührungsschutz, abschaltbar, braun

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 13 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Spannung

Nennspannung 250 V

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK02

Schutzart IP IP20

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen 40 mm

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Werkstoff

Farbe Braun

RAL Nummer 8011

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Thermoplast

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Steckdose Britischer Standard

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
--------	---------------------------