



53420211

Steckdose British Standard 13A mit erh. Berührungsschutz, abschaltbar, braun

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 13 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Spannung

Nennspannung 250 V

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK02

Schutzart IP IP20

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen 40 mm

Werkstoff

Farbe Braun

RAL Nummer 8011

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Thermoplast

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Steckdose Britischer Standard

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Kapazität

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

Texte

| | |
|----------|---------------|
| Aufdruck | Ohne Aufdruck |
|----------|---------------|

| | |
|-----------|---------------|
| Abdeckung | Zentralplatte |
|-----------|---------------|

| | |
|--------|---------------------------|
| Schutz | Erhöhter Berührungsschutz |
|--------|---------------------------|