



53420212

## Steckdose British Standard 13A mit erh. Berührungsschutz, abschaltbar, weiß

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 13 A

#### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

#### Spannung

Nennspannung 250 V

#### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK02

Schutzart IP IP20

#### Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen 40 mm

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

#### Werkstoff

Farbe Weiß

RAL Nummer 1013

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Thermoplast

#### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

#### Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung

#### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Steckdose Britischer Standard

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

#### Zubehör

**Kapazität**

---

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

**Texte**

---

|          |               |
|----------|---------------|
| Aufdruck | Ohne Aufdruck |
|----------|---------------|

---

|           |               |
|-----------|---------------|
| Abdeckung | Zentralplatte |
|-----------|---------------|

---

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| Schutz | Erhöhter Berührungsschutz |
|--------|---------------------------|