



5406741

TAP-6/2 Aussenstation für Türlautsprecher 6/2 AP weiß STABILA

Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe.
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.

- Metall, Aluminium lackiert
- Ruftaster Zentra, rückseitig verrastet
- Mikrotaster mit taktiler Rückmeldung
- Ruftaster 2-reihig angeordnet
- Gehäuse AP aus Aluminium mit rückseitigen Befestigungslöchern und ausstellbaren Auflageblechen
- Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel
- langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung
- Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY
- für senkrechte Montage
- Leitungseinführungen rückseitig
- Türlautsprecher ist nicht im Lieferumfang enthalten
- die Wandmontageabmessungen (B und H) sind um 23 mm kleiner als die Außenabmessungen
- mit Sicherungsseil, Schlüssel Spezial ZY, AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel und Lichteinlage
- die Wandauflage des Gehäuses ist 23 mm kleiner als die Abmessungen (B und H)
- mit vormontierter ELA-100 Türlautsprecher Rasthalterung für eine werkzeuglose Schnellmontage

Technische Merkmale

Systemtechnologie	systemunabhängig
Farbe	weiß, Aluminium lackiert glänzend
Materialstärke Frontseite	3 mm
Für Beschriftungsband	12 mm
Abmessungen Namensschild (B x H)	70 x 15 mm
Betriebsspannung LED	12 V AC
Anzahl der Klingeltasten	6
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T)	225 x 260 x 42 mm
Technische Ausführung	6/2
Montageart	Aufputz / Aufbau