



6118913505

Gehäuseunterteil 1fach mit Rahmen und Leitungseinführungen AP W.1 grau

Technische Merkmale

Kapazität

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 0 |
|---------------|---|

Abmessungen

| | |
|--------|-------|
| Höhe | 76 mm |
| Breite | 76 mm |
| Tiefe | 56 mm |

Ausstattung

| | |
|---------------------|----|
| Mit Kabeleinführung | Ja |
|---------------------|----|

Installation, Montage

| | |
|----------------------|----------------------|
| Einbau-/Anschlussort | Horizontal, Vertikal |
| Montage auf | Aufputz |

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | Lackiert |
| Farbe | Grau |
| RAL Nummer | 7011 |
| Glanzgrad | Matt |

Zubehör

| | |
|------------------|----|
| Mit Abdeckrahmen | Ja |
|------------------|----|

Sicherheit

| | |
|-------------------|------|
| Schutzart IP | IP55 |
| Stoßfestigkeit IK | IK05 |
| Schlagfest | Nein |

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -15 - 30 °C |
|--------------------|-------------|

Texte

| | |
|----------|---|
| Dichtung | Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich |
|----------|---|