



6130773512



Kreuzschalter-Einsatz mit Wippe W.1 polarweiß

Kreuzschalter-Einsatz mit Wippe AP/UP, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

- mit Steckklemmen
- Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK.
- Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage den Schutzgrad IP55.

Technische Merkmale

Nennspannung	250 V AC
Schaltstrom	10 AX
Range-Name	W.1
Montageart	Aufputz oder Unterputz
Schutzart	IP55
Schaltart / Variante	Kreuz
Haupt-Designlinie	Berker W.1
Farbe	polarweiß matt
Montageart	für Schraubbefestigung
Werkstoff	Thermoplast
Betriebstemperatur	-40...30 °C
Breite	70 mm
Höhe	70 mm
Tiefe	42 mm