



6161140001

Steckdose ohne Schutzkontakt Arsys hellbronze, Metall

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Spannung

Nennspannung 250 V

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK07

Schutzart IP IP20

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen 32 mm

Einbautiefe 32 mm

Werkstoff

Farbe Hellbronze

RAL Nummer 3012

Glanzgrad Matt

Werkstoff Aluminium

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung, Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose ohne Schutzkontakt

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
--------	--------------------------------